

 **KOMET**

**Outil pour filetage intérieur KOMET®, filetage à droite Forme 55° (Whitworth),
Type: B06**



Données de commande

N° commande	240088 B06
GTIN	4047109017177
Classe d'article	24H

Description

Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

Type d'outils:

HSS/Co10 – Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.

Description technique

Pour pas	8–30 pas/pouces
Longueur totale	95 mm
Pour alésages à partir de Ø	14 mm
Prof. perçage	60 mm
Type	B06
Ø queue	10 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

