

**Plaquette KOMET®, BK8425, Désignation type W80: 18-010****Données de commande**

N° commande	236605 18-010
GTIN	4047109180628
Classe d'article	24R

**Description**

Plaquette KOMET® 18-010 Code ISO plaquette: SOGX 060206-01

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/tr

**Description technique**

Désignation	18-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/tr
Code ISO plaquette	SOGX 060206-01
Série	KUB Pentron®
Nombre de changements/dents	4
Nuance	BK8425
Type	Uni
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	moyennement adaptée	400 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	260 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	140 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		