

**Plaquette KOMET®, BK8425, Désignation type W80: 20-010****Données de commande**

N° commande	236605 20-010
GTIN	4047109180673
Classe d'article	24R

**Description**

Plaquette KOMET® 20-010 Code ISO plaquette: SOGX 07T208-01

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/tr

**Description technique**

Désignation	20-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/tr
Code ISO plaquette	SOGX 07T208-01
Série	KUB Pentron®
Nombre de changements/dents	4
Nuance	BK8425
Type	Uni
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	400 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	260 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	140 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		