


 KOMET

**Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage), Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 12/8mm**



## Données de commande

N° commande	240100 12/8
GTIN	4047109019348
Classe d'article	24S

## Description

### Utilisation:

Pour l'alésage et l'usinage de gorges intérieures au tour.

## Description technique

Hauteur serrage b	11 mm
Longueur a	8 mm
Queue Ø d	12 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	70 mm
Longueur l <sub>2</sub>	45 mm
Ø alésage d <sub>1</sub>	8 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes