



Marteaux combinés, Diamètre de la tête du maillet: 27mm



Données de commande

N° commande	754890 27
GTIN	
Classe d'article	73V

Description

Exécution:

Maillet à frappe amortie et marteau rivoir combinés, faces de frappe rectifiées pour travaux dans des espaces restreints. Tête en acier traité avec embout de frappe interchangeable en nylon résistant à l'usure - Dureté Shore env. 68D. Avec manche en fibres de verre "Ultratec" incassable.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon 754895.

Description technique

Ø tête du maillet	27 mm
Poids	0,49 kg
Longueur tête avec embouts	92 mm
Dimension tête	27×27 mm
Longueur totale	290 mm
Série	Ultratec DUO
anti-rebond	non
Type de produit	Marteaux