



Barre d'alésage pour copiage KOMET® UniTurn®, à gauche, L₂ = 25 mm, Ø D_{min}: 6mm



Données de commande

N° commande	240123 6
GTIN	4047109071247
Classe d'article	24S

Description

Exécution:

Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

Description technique

Porte-outils adapté 240100	12/8; 16/8
Queue Ø d	8 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	1,8 mm
f	2,75 mm
Rayon R	0,2 mm
a	5,7 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	6 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,5 mm
Arrosage interne	oui
Avance f dans l'acier < 500 N/mm ²	0,02 mm/tr
Longueur utile	25 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 25 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	180 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	180 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	160 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	30 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	55 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) Ø de queue d / Ø d'alésage d1 16/8 mm

240100 16/8

Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) Ø de queue d / Ø d'alésage d1 12/8 mm

240100 12/8