


**Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 5xD, Ø DC m7: 43,5mm**

**Données de commande**

N° commande	236604 43,5
GTIN	4047109203228
Classe d'article	24P

**Description**
**Exécution:**
**Tolérance d'alésage:** D – 0,1 / + 0,35

**Utilisation:**

Avec plaquettes 236605 – 236610.

**Recommandation(s):**

&lt;strong&gt;Au début du perçage&lt;/strong&gt;, réduire l'avance à 70%.

**Remarque(s):**

- **Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.**
- **Exécution 2xD et 3xD avec queue ABS® disponible sur demande.**
- **Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.**
- **Modèle avec queue PSC disponible sur demande.**

**Description technique**

Long. utile L <sub>1</sub>	220 mm
Code ISO plaquette	SOGX 130508 46-...
Nombre de dents Z	1
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239652 20IP (6,3 Nm)
Série	KUB Pentron®
Ø nom. D	43,5

Longueur de col L <sub>A</sub>	265 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP	239652 20IP
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx- Plus® 20IP	674252 20IP
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600