

 **KOMET**

**Outil pour filetage intérieur KOMET®, filetage à droite Forme 60° (métrique),  
Type: B05L**



## Données de commande

N° commande	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Classe d'article	24H

## Description

**Exécution:**

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

**Type d'outils:**

**HSS/Co10** – Pour matériaux difficiles à usiner.

**Remarque(s):**

**Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.**

## Description technique

Pour alésages à partir de Ø	12 mm
Pour pas jusqu'à	2 mm
Prof. perçage	80 mm
Longueur totale	125 mm
Type	B05L
Ø queue	8 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

