

Garant
Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 5/03mm


Données de commande

N° commande	260017 5/03
GTIN	4045197651860
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	CC.. 0301..
Ø pré-perçage min. D_{min}	6 mm
Code ISO porte-outils	E05H SCLCR/L03
Déport L_3	3 mm
Longueur de tête L_1	10 mm
Taille plaquette	3 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 19
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L_2	4,8 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Jeu de vis pour plaquettes Type 19

269028 19

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500