

Garant
Barre d'alésage, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 4/03mm


Données de commande

N° commande	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	3 mm
Code ISO porte-outils	E04G SCLCR/L03
Plaquette adaptée	CC.. 0301..
Ø pré-perçage min. D_{min}	5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 13
Déport L_3	2,5 mm
Longueur de tête L_1	10 mm
Longueur totale L	90 mm
Hauteur de serrage L_2	3,8 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	4 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 13	269028 13
Jeu de vis pour plaquettes Type 6	269028 6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500