

**Garant**
**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 0610/03mm**

**Données de commande**

N° commande	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Classe d'article	21T

**Description technique**

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	7 mm
Longueur de tête $L_1$	24 mm
Déport $L_3$	2,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 13
Taille plaquette	3 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0301..
Largeur de collet $L_4$	6 mm
Code ISO porte-outils	AH0610H SCLCR/L03
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_5$	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 13	269028 13
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500