

Garant
Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 6/03mm


Données de commande

N° commande	260017 6/03
GTIN	4045197651877
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	7 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0301..
Déport L_3	3,5 mm
Longueur de tête L_1	10 mm
Taille plaquette	3 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 19
Code ISO porte-outils	E06J SCLCR/L03
Longueur totale L	110 mm
Hauteur de serrage L_2	5,8 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	6 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Jeu de vis pour plaquettes Type 19

269028 19

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500