

**Garant****Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Classe d'article	21T

**Description technique**

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	28 mm
Déport $L_3$	15,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 9
Taille plaquette	12 mm
Longueur de col $L_1$	125 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Code ISO porte-outils	AH25R SCLCR/L12
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	23 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	674248 TX20
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 9	269028 9
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500