

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/09mm****Données de commande**

N° commande	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Déport L ₃	11 mm
Code ISO porte-outils	AH16Q SCLCR/L09
Ø pré-perçage min. D _{min}	18 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Longueur de col L ₁	80 mm
Taille plaquette	9 mm
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500