

**Garant**
**Barre d'alésage, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 5/03mm**


## Données de commande

N° commande	260016 5/03
GTIN	4045197651785
Classe d'article	21T

## Description technique

Plaquette adaptée	CC.. 0301..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	6 mm
Taille plaquette	3 mm
Code ISO porte-outils	E05H SCLCR/L03
Déport $L_3$	3 mm
Longueur de tête $L_1$	10 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 19
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage $L_2$	4,8 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX6

674248 TX6

Jeu de vis pour plaquettes Type 19

269028 19

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500