

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 0608/06mm****Données de commande**

N° commande	260022 0608/06
GTIN	4045197651983
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	25 mm
Déport L ₃	4 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	8 mm
Code ISO porte-outils	AH0608H SCLCR/L06
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	6 mm
Largeur de collet L ₄	6 mm
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L ₂	7 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D ₅	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500