

Garant
Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 0410/03mm


Données de commande

N° commande	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 13
Déport L ₃	2,5 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0301..
Code ISO porte-outils	AH0410H SCLCR/L03
Longueur de tête L ₁	24 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	5 mm
Largeur de collet L ₄	4 mm
Taille plaquette	3 mm
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D ₅	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 13	269028 13
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500