

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm****Données de commande**

N° commande	260023 20/09
GTIN	4045197652188
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	23 mm
Code ISO porte-outils	AH20R SCLCR/L09
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Déport L_3	13 mm
Taille plaquette	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur de col L_1	100 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500