

Garant
Barre d'alésage, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 6/03mm


Données de commande

N° commande	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	7 mm
Taille plaquette	3 mm
Déport L_3	3,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 19
Longueur de tête L_1	10 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0301..
Code ISO porte-outils	E06J SCLCR/L03
Longueur totale L	110 mm
Hauteur de serrage L_2	5,8 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	6 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 19

269028 19

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500