

**Garant****Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 0610/03mm**

## Données de commande

N° commande	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur de tête L <sub>1</sub>	24 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 13
Largeur de collet L <sub>4</sub>	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0301..
Taille plaquette	3 mm
Code ISO porte-outils	AH0610H SCLCR/L03
Déport L <sub>3</sub>	2,5 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	7 mm
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D <sub>5</sub>	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 13	269028 13
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX6	674248 TX6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500