

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/06mm**

Données de commande

N° commande	260017 10/06
GTIN	4045197651891
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Taille plaquette	6 mm
Longueur de tête L_1	10 mm
Code ISO porte-outils	E10K SCLCR/L06
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	12 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	9,6 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	10 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500