

**Garant****Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Déport $L_3$	15,5 mm
Longueur de col $L_1$	125 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	28 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 9
Code ISO porte-outils	AH25R SCLCR/L12
Taille plaquette	12 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	23 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 9

269028 9

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX20

674248 TX20

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500