

**Garant****Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 0810/06mm**

## Données de commande

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 260022 0810/06 |
| GTIN             | 4045197652003  |
| Classe d'article | 21T            |

## Description technique

|  |                   |
|--|-------------------|
| Longueur de tête L <sub>1</sub>          | 32 mm             |
| Plaquette adaptée                        | CC.. 0602..       |
| Déport L <sub>3</sub>                    | 6 mm              |
| Largeur de collet L <sub>4</sub>         | 8 mm              |
| Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>      | 12 mm             |
| Code ISO porte-outils                    | AH0810J SCLCR/L06 |
| Jeu de vis pour plaquettes               | 269028 7          |
| Taille plaquette                         | 6 mm              |
| Longueur totale L                        | 110 mm            |
| Hauteur de serrage L <sub>2</sub>        | 9 mm              |
| Angle d'attaque κ                        | 95 degré          |
| Ø queue D <sub>5</sub>                   | 10 mm             |
| Norme                                    | Norme usine       |
| Type d'utilisation                       | à droite          |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D               |
| Type d'outils                            | HSS               |
| Arrosage interne                         | oui               |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation     | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage                 |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Jeu de vis pour plaquettes Type 7  | 269028 7   |
| PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8 | 674248 TX8 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm       | 659957 500 |