

**Garant****Jeu de barres d'alésage HSS, à droite****Données de commande**

N° commande	260024
GTIN	4045197652201
Classe d'article	29W

**Description technique**

Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Code ISO porte-outils	AH0810J SCLCR/L06
Code ISO porte-outils	AH1012K SCLCR/L06
Code ISO porte-outils	AH0608H SCLCR/L06
Code ISO porte-outils	AH1216M SCLCR/L06
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	8 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	12 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	14 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	18 mm
Hauteur de serrage $L_2$	7 mm
Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Hauteur de serrage $L_2$	11 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm

Déport L <sub>3</sub>	4 mm
Déport L <sub>3</sub>	6 mm
Déport L <sub>3</sub>	7 mm
Déport L <sub>3</sub>	9 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	110 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	6 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	8 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	10 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	12 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	50 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	38 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	32 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Barre d'alésage HSS Ø queue / dim. plaquette 1012/06 mm	260022 1012/06
Barre d'alésage HSS Ø queue / dim. plaquette 0608/06 mm	260022 0608/06
Barre d'alésage HSS Ø queue / dim. plaquette 0810/06 mm	260022 0810/06

Barre d'alésage HSS Ø queue / dim. plaquette 1216/06 mm

260022 1216/06