



## Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/06mm



### Données de commande

N° commande	260029 8/06
GTIN	4960664541140
Classe d'article	25U

### Description

#### Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue  $D_s$ : 8 mm

Code ISO porte-outils: A08X SCLCR/L06

Angle d'attaque  $\kappa$ : 95 degré

Plaquette adaptée: CC.. 0602..

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 10 mm

Déport  $L_3$ : 5 mm

### Description technique

Taille plaquette	6 mm
Code ISO porte-outils	A08X SCLCR/L06
Déport $L_3$	5 mm
Vis pour plaquette	269022 2
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	10 mm
Longueur totale L	120 mm
Hauteur de serrage $L_2$	7 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	8 mm
Type d'utilisation	Gauche

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage Type 2	269022 2
Vis de serrage	269405
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8