

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/06mm****Données de commande**

N° commande	260022 10/06
GTIN	4045197652010
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Ø pré-perçage min. D_{min}	12 mm
Longueur de col L_1	50 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L_3	6 mm
Code ISO porte-outils	AH10K SCLCR/L06
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500