

**Garant**
**Jeu de barres d'alésage HSS, Gauche**

**Données de commande**

N° commande	260025
GTIN	4045197652218
Classe d'article	29W

**Description technique**

Code ISO porte-outils	AH1012K SCLCR/L06
Code ISO porte-outils	AH1216M SCLCR/L06
Code ISO porte-outils	AH0608H SCLCR/L06
Code ISO porte-outils	AH0810J SCLCR/L06
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	7 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	8 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	12 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	14 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	18 mm

Déport L <sub>3</sub>	4 mm
Déport L <sub>3</sub>	6 mm
Déport L <sub>3</sub>	7 mm
Déport L <sub>3</sub>	9 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	6 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	8 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	10 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	12 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	110 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	150 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	50 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	38 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	32 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Barre d'alésage HSS Ø queue / dim. plaquette 1216/06 mm	260023 1216/06
Barre d'alésage HSS Ø queue / dim. plaquette 0810/06 mm	260023 0810/06
Barre d'alésage HSS Ø queue / dim. plaquette 1012/06 mm	260023 1012/06

Barre d'alésage HSS Ø queue / dim. plaquette 0608/06 mm

260023 0608/06