

Garant
Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 1012/06mm

Données de commande

N° commande	260022 1012/06
GTIN	4045197652027
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur de collet L ₄	10 mm
Taille plaquette	6 mm
Déport L ₃	7 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L ₁	38 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	14 mm
Code ISO porte-outils	AH1012K SCLCR/L06
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D ₅	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500