

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm**

Données de commande

N° commande	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	9 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Code ISO porte-outils	E20S SCLCR/L09
Déport L ₃	12 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	23 mm
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L ₂	19 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500