

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 0810/06mm**

Données de commande

N° commande	260023 0810/06
GTIN	4045197652126
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D _{min}	12 mm
Code ISO porte-outils	AH0810J SCLCR/L06
Déport L ₃	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Taille plaquette	6 mm
Largeur de collet L ₄	8 mm
Longueur totale L	110 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D ₅	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500