

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/06mm**

Données de commande

N° commande	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L ₃	6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Taille plaquette	6 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12 mm
Longueur de col L ₁	50 mm
Code ISO porte-outils	AH10K SCLCR/L06
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500