

Garant
Barre d'alésage, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/09mm


Données de commande

N° commande	260016 16/09
GTIN	4045197651839
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Déport L_3	10 mm
Code ISO porte-outils	E16R SCLCR/L09
Longueur de tête L_1	16 mm
Taille plaquette	9 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	18 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	15,5 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500