

**Garant****Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 1012/06mm**

## Données de commande

N° commande	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport $L_3$	7 mm
Code ISO porte-outils	AH1012K SCLCR/L06
Taille plaquette	6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Largeur de collet $L_4$	10 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	14 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Longueur de tête $L_1$	38 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage $L_2$	11 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_5$	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500