

**Garant****Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 1216/06mm****Données de commande**

N° commande	260022 1216/06
GTIN	4045197652041
Classe d'article	21T

**Description technique**

Largeur de collet L <sub>4</sub>	12 mm
Taille plaquette	6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L <sub>1</sub>	50 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	18 mm
Déport L <sub>3</sub>	9 mm
Code ISO porte-outils	AH1216M SCLCR/L06
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500