

Garant
Barre d'alésage, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm


Données de commande

N° commande	260016 20/09
GTIN	4045197651846
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Déport L_3	12 mm
Taille plaquette	9 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	23 mm
Code ISO porte-outils	E20S SCLCR/L09
Longueur de tête L_1	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	19 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit	Barre d'alésage
-----------------	-----------------

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500