

**Garant****Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/06mm**

## Données de commande

N° commande	260023 12/06
GTIN	4045197652157
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur de col L <sub>1</sub>	60 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	6 mm
Déport L <sub>3</sub>	7 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Code ISO porte-outils	AH12M SCLCR/L06
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	14 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500