

Garant
Tête de coupe QuickTurn, à gauche, Carré / plaquette: 25/15mm

Données de commande

N° commande	250607 25/15
GTIN	4045197650436
Classe d'article	21U

Description
Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.** Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d'interchangeabilité, sans entretien.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DDJNR/L 2525M15

Plaquette adaptée: DN.. 1506..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 46 mm

Longueur totale L: 150 mm

Sous-plaquette: 259031 29

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2525M15
Vis pour sous-plaquette	259025 4
Longueur de tête L ₁	46 mm
Bride	259038 7
Taille de queue	25 mm
Taille plaquette	15 mm

Sous-plaquette	259031 29
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Bride de serrage	259350
Bride de serrage Type 7	259038 7
Vis pour sous-plaquette	259171
Bride de serrage	259351
Sous-plaquette Type 29	259031 29
Bride de serrage Type 6	259038 6
Sous-plaquette	259271