

**Garant****Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/09mm****Données de commande**

N° commande	260022 16/09
GTIN	4045197652058
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Code ISO porte-outils	AH16Q SCLCR/L09
Déport L <sub>3</sub>	11 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	80 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	18 mm
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500