

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 4/03mm**

Données de commande

N° commande	260017 4/03
GTIN	4045197651853
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	CC.. 0301..
Longueur de tête L ₁	10 mm
Déport L ₃	2,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 13
Code ISO porte-outils	E04G SCLCR/L03
Taille plaquette	3 mm
Longueur totale L	90 mm
Hauteur de serrage L ₂	3,8 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	4 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 6	269028 6
Jeu de vis pour plaquettes Type 13	269028 13
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500