

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 0410/03mm****Données de commande**

N° commande	260022 0410/03
GTIN	4045197651969
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	24 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0301..
Déport L ₃	2,5 mm
Largeur de collet L ₄	4 mm
Taille plaquette	3 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 13
Code ISO porte-outils	AH0410H SCLCR/L03
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D ₅	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 13	269028 13
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500