

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 1216/06mm**

Données de commande

N° commande	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	AH1216M SCLCR/L06
Déport L ₃	9 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Taille plaquette	6 mm
Largeur de collet L ₄	12 mm
Longueur de tête L ₁	50 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D _{min}	18 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D ₅	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500