

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm****Données de commande**

N° commande	260022 20/09
GTIN	4045197652065
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	23 mm
Déport L_3	13 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Longueur de col L_1	100 mm
Taille plaquette	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Code ISO porte-outils	AH20R SCLCR/L09
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500