

Garant
Tête de coupe QuickTurn, à droite, Carré / plaquette: 20/11 mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250606 20/11 |
| GTIN | 4045197650368 |
| Classe d'article | 21U |

Description
Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.** Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d'interchangeabilité, sans entretien.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DDJNR/L 2025K11

Plaquette adaptée: DN.. 1104..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 48,5 mm

Longueur totale L: 125 mm

Sous-plaquette: 259031 8

Description technique

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Sous-plaquette | 259031 8 |
| Code ISO porte-outils | DDJNR/L 2025K11 |
| Plaquette adaptée | DN.. 1104.. |
| Longueur de tête L ₁ | 48,5 mm |
| Taille plaquette | 11 mm |
| Bride | 259038 6 |
| Vis pour sous-plaquette | 259025 5 |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 32 mm |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Taille de queue | 20 mm |
| Longueur totale L | 125 mm |
| Série | QuickTurn |
| Type d'utilisation | à droite |
| Norme | DIN ISO 5610 |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 93 degré |
| Utilisation | Dressage |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Sous-plaquette | 259211 |
| Bride de serrage | 259350 |
| Sous-plaquette Type 8 | 259031 8 |
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8 | 674248 TX8 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659906 500 |
| Vis pour sous-plaquette | 259174 |
| Vis pour sous-plaquette Type 5 | 259025 5 |
| Bride de serrage Type 6 | 259038 6 |