



## Plaquette KOMET®, BK7710, Désignation type W80: 28-010



### Données de commande

N° commande	236608 28-010
GTIN	4047109187689
Classe d'article	24R

### Description

Plaquette KOMET® 28-010 Code ISO plaquette: SOGX 09T308-01  
 Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/tr

### Description technique

Désignation	28-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/tr
Code ISO plaquette	SOGX 09T308-01
Série	KUB Pentron®
Nombre de changements/dents	4
Nuance	BK7710
Type	Alu
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	220 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		