

Garant**Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 32/15mm****Données de commande**

N° commande	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	32 mm
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 3232 P15
Longueur de tête L ₁	40 mm
Bride, vis, ressort	259035 2
Sous-plaquette	259031 28
Vis pour sous-plaquette	259025 10
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Taille plaquette	15 mm
Longueur totale L	170 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 10

259025 10

Bride complète Type 2

259035 2

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX20

674248 TX20

Sous-plaquette Type 28

259031 28

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500