

 KOMET**Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 21mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 236635 21     |
| GTIN             | 4047109099562 |
| Classe d'article | 24P           |

**Description****Exécution:**

- Procédé de fabrication spécial pour goujures à grand débit de copeaux, très robustes.
- Angle d'incidence des plaquettes spécifique permettant de réaliser des alésages sans stries lors du retrait du foret et d'obtenir une précision parfaite ( $\pm 0,1$  mm en règle générale).
- Arrosage interne dirigé directement sur les taillants (géométrie étudiée idéale pour une lubrification minimale).
- Pression de lubrification de 3 à 10 bars suffisante.
- Pour utilisation statique ou rotative.
- Possibilité de perçage excentré dépendant du Ø jusqu'à 1,5 mm.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 236740 – 237080.

**Livraison:**

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

**Remarque(s):**

- **Attention ! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes! Prendre les mesures de précaution nécessaires.**
- Sur demande – coupe à gauche; – 2×D, – autres Ø; – modèles spéciaux – amortisseur de vibrations pour ABS pour un usinage quasi sans vibrations, avec durée de vie maximale et niveau sonore minimum.

**Description technique**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Nombre de dents Z          | 1                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Ø queue ABS® D <sub>s</sub>                           | 50 mm                              |
| Ø max. possible par sélection                         | 22 mm                              |
| Code ISO plaquette                                    | WOEX 040304 18-...                 |
| Long. utile L <sub>1</sub>                            | 63 mm                              |
| Série   | KUB Trigon®                        |
| Ø nom. D  | 21                                 |
| Limite de réglage maximum V <sub>max</sub>            | 0,5 mm                             |
| Longueur de col L <sub>A</sub>                        | 98 mm                              |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D                                |
| Queue   | ABS                                |
| Application de perçage                                | Centrage                           |
| Application de perçage                                | Perçage                            |
| Application de perçage                                | Pré-perçage en oblique             |
| Application de perçage                                | Perçage transversal sous condition |
| Application de perçage                                | Perçage d'une cavité               |
| Application de perçage                                | Sortie en biais                    |
| Application de perçage                                | convexe                            |
| Arrosage interne                                      | oui                                |
| Type de produit                                       | Forets à plaquettes                |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 6IP2    | 239652 6IP2 |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,0 Nm       | 211750 1,0  |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP | 674252 6IP  |