


Plaquette KOMET®, BK6115, Désignation type W80: 46-010

Données de commande

N° commande	236607 46-010
GTIN	4047109204492
Classe d'article	24R

Description
Remarque(s):

Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Type: Fonte GG(G)

Code ISO plaquette: SOGX 130508-01

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,13 mm/tr

Description technique

Désignation	46-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,13 mm/tr
Code ISO plaquette	SOGX 130508-01
Série	KUB Pentron®
Nombre de changements/dents	4
Nuance	BK6115
Type	Fonte GG(G)
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	120 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		