

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 20/15mm****Données de commande**

N° commande	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	259031 28
Taille de queue	20 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 10
Taille plaquette	15 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Longueur de tête L ₁	35 mm
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2020K15
Bride, vis, ressort	259035 2
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Bride complète Type 2	259035 2
Vis pour sous-plaquette Type 10	259025 10
Sous-plaquette Type 28	259031 28
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500