


Garant

Porte-outils à levier eco, court, à droite, Carré / plaquette: 25/15 mm



Données de commande

N° commande	250604 25/15
GTIN	4045197650306
Classe d'article	21U

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Légende:

Lubrification optimale des arêtes.

Le positionnement dans la graduation garantit un apport de lubrifiant précis.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PDJNR/L 2525X15

Plaquette adaptée: DN.. 1506..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 41 mm

Longueur totale L: 112,5 mm

Sous-plaquette: 259031 13

Description technique

Longueur de tête L ₁	41 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm

Sous-plaquette	259031 13
Ressort	259046 1
Taille plaquette	15 mm
Vis de levier	259018 5
Taille de queue	25 mm
Levier	259015 5
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2525X15
Longueur totale L	112,5 mm
Type d'utilisation	à droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de levier Type 5	259018 5
Sous-plaquette Type 13	259031 13
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Ressort Type 1	259046 1
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Levier Type 5	259015 5