

**Garant****Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 25/15mm****Données de commande**

N° commande	250609 25/15
GTIN	4045197650474
Classe d'article	21T

**Description technique**

Sous-plaquette	259031 28
Taille de queue	25 mm
Taille plaquette	15 mm
Bride, vis, ressort	259035 2
Vis pour sous-plaquette	259025 10
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2525M15
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 10

259025 10

Sous-plaquette Type 28

259031 28

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX20

674248 TX20

Bride complète Type 2

259035 2

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500